

光伏版本：

1、PulseReg 指令

PulseReg reg_name, value, time

类似 PulseDO，让某个(bit|bool)寄存器输出一个脉冲信号

reg_name: 只写寄存器，可以包括下标

value: 脉冲值(bool)

time: 保持时间(double)，单位秒[0.001, 10]

exp:

// 目标寄存器 mtcp_wo_bit[15] 输出 true 9.9 秒

PulseReg mtcp_wo_bit[15], true, 9.9

2、寄存器复合控制指令

(1) 上电、PPtoMain、运行(ctrl_motoron_pptomain_start)

(2) 上电、继续运行(ctrl_motoron_start)